

chariot à plateaux en acier inoxydable

force 120 kg, avec 4 plateau(x),
plateau longueur x largeur 800 x 500 mm, plateau(x) en acier inoxydable avec rebord antichute, avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 203177

Chariot à plateaux en acier inoxydable

4 plateaux

chariot à plateaux en acier inoxydable





- force 120 kg
- avec 4 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 800 x 500 mm
- plateau(x) en acier inoxydable avec rebord antichute
- structure en acier inoxydable
- hauteur x longueur x largeur 1290 x 900 x 600 mm
- 4 roulettes pivotantes, 4 galets protecteurs, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage caoutchouc plein
- 2 roulettes pivotantes avec freins, inoxydable
- disposition des roues rectangulaire

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| appareil de manutention | chariot de manutention | Ø de roue | 125 mm |
| type de chariot | chariot à étagères | équipement roue | 2 roulettes pivotantes avec freins |
| matériau | acier inoxydable | conducteur d'électricité | non |
| charge | 120 kg | alignement de niveaux | droit |

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|---------------|
| longueur de plateau | 800 mm | hauteur | 1290 mm |
| largeur de plateau | 500 mm | longueur | 900 mm |
| nombre de plateaux | 4 pièce | largeur | 600 mm |
| Hauteur entre deux plateaux | 285 mm | norme européenne | non |
| matériau de plateforme | acier inoxydable | rehausses | aucune |
| équipement de plateforme | rebord antichute | rabattable | non |
| exécution de plateforme | insonorisé | Équipement des roues | inoxydable |
| nombre/type de roulettes | 4 roulettes pivotantes // 4 galets protecteurs | disposition des roues | rectangulaire |
| pneumatique | caoutchouc plein | Poids | 22 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 369099 |  | poubelle, capacité 120 l, corps en polyéthylène bleu, hauteur x largeur x profondeur 930 x 480 x 550 mm, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein |
| 503397 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 154 x 600 x 400 mm, en polyéthylène, en gris |
| 527618 |  | mallettes norme Europe, hauteur x longueur x largeur 130 x 400 x 300 mm, capacité 11 l, avec range-couvert, en polyéthylène en bleu, avec couvercle à charnière |
| 532084 |  | roule-bacs, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme ouvert, châssis en rouge, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc |