

Lutz elektrovatpomp

voor geconcentreerde logen en zuren met een maximale viscositeit van 800 mPas, maximale pompcapaciteit 83 liter per minuut, dompeldiepte 1000 mm



Artikelnummer: 206143



Lutz Elektrische vat- en containerpomp

elektrovatpomp

- voor geconcentreerde logen en zuren met een maximale viscositeit van 800 mPas
- maximale pompcapaciteit 83 liter per minuut
- transporthoogte 18 m
- dompeldiepte 1000 mm
- motor met 540 W
- pomp van polyvinylideenfluoride
- met GS-vignet



Technische details

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|
| opslagtype gevaarlijke stoffen | vaten-/containerhandling | transporthoogte/zuighoogte | 18 m |
| vaten-/containerhandling | pomp | dompeldiepte | 1000 mm |
| pomptype | elektrovatpomp | set | nee |
| medium | geconcentreerde logen en zuren | materiaal pomp | polyvinylideenfluoride |
| max. viscositeit | 800 mPas | motorvermogen | 540 W |
| opslagbak | vat, container | certificering | GS |
| bediening | elektrisch | gewicht | 7,5 kg |
| max. pompcapaciteit l/min | 83 l/min | | |