

Bauer stapelbak

hoogte x lengte x breedte 850 x 1200 x 1200 mm, inhoud 1 m³, constructie van staal, gelakt in RAL7005 muisgrijs

Artikelnummer: 210829



Bauer Systemeembakken

stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 850 x 1200 x 1200 mm
- inhoud 1 m³
- draagvermogen 1000 kg
- constructie van staal
- gelakt in RAL7005 muisgrijs
- wanden gesloten
- legbord gesloten
- 3-voudig stapelbaar
- met hijsogen
- onderbouw vorkslaffen
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 195 mm
- afstand vorkslaffen 616 mm
- gewicht 184 kg


Technische details

baktype stapelbak

breedte vorkslaffen 195 mm

inhoud	1 m ³	afstand vorkkoker	616 mm
hoogte	850 mm	draaginstallatie	kraanoog
lengte	1200 mm	draagvermogen	1000 kg
breedte	1200 mm	nestbaar	nee
materiaal	staal	oppervlak	gelakt
euronorm	nee	kleur	muisgrijs // RAL7005
wandconstructie	gesloten	plafond	nee
vloerconstructie	gesloten	bak uitrusting	hijsgogen
stapelbaar	ja	geschikt voor levensmiddelen	nee
onderrijdbaar	ja	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
onderbouw	vorkslaffen	kleur uitvoering	muisgrijs // RAL7005
hoogte vorkslaffen	60 mm	gewicht	184 kg

Dit past ook bij ...

208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
210742		anti-ramsysteem, element: Rech, geschikt voor binnen, hoogte x lengte 86 x 800 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in geel/zwart, voor vastschroeven aan bodemplaat, 4 boorgaten voorbereid
240194		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium