

hefwagen met weegstelsel WH-D2000

draagvermogen 2000 kg, vork
lengte x breedte 1150 x 180 mm,
zwenkwiel met rubber-banden,
breedte x Ø 50 x 180 mm, vorkrollen
met polyurethaan-banden, breedte
x Ø 70 x 85 mm

Artikelnummer: 213818



Palletwagen met weegschaal WH-D2000

Draagvermogen 2000 kg

hefwagen met weegstelsel

- draagvermogen 2000 kg
- vork lengte x breedte 1150 x 180 mm
- draagbreedte 520 mm
- zwenkwiel met rubber-banden, breedte x Ø 50 x 180 mm
- vorkrollen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 70 x 85 mm
- hefhoogte 200 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- vorken in blauw
- torsiestijve staalconstructie
- met Digitale weegschaal
- weegschaal met thermoprinter en optelgeheugen
- Geschikt voor -5 °C tot +40 °C
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel in zwart
- draaicirkel 1425 mm
- lengte 1575 mm
- gewicht 122 kg



Technische details

hijswerktuig	hefwagen	breedte vorkwiel	70 mm
hefwagentype	hefwagen met weegsysteem	lengte	1575 mm
draagvermogen	2000 kg	draaicirkel	1425 mm
lengte vork	1150 mm	wiegfunctie	ja
vorkbreedte	180 mm	type weegschaal	Digitale weegschaal
draagbreedte	520 mm	weegbereik	1-2000 kg
breedte werkgang	1905 mm	afleesbaarheid	1000 g
bediening heffing	handmatig	bedrijfstijd weegschaal	3 h
bediening wielonderstel	handmatig	temperatuurbereik	-5 °C tot +40 °C
hefhoogte (min.)	85 mm	incl. printer	ja
hefhoogte (max.)	200 mm	materiaal	staal
materiaal zwenkwiel	rubber	kleur vork	blauw
materiaal vorkwielen	polyurethaan	kleur dissel	zwart
diameter zwenkwielen	180 mm	dissel uitvoering	functies heffen-rijden- neerlaten
breedte zwenkwielen	50 mm	weegschaal uitrusting	weegschaal met thermoprinter en optelgeheugen
diameter vorkwiel	85 mm	gewicht	122 kg

Dit past ook bij ...

149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221284		werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm

688133		waarschuwbord, symbool/tekst: glijgevaar, vloeropsteller, van kunststof, hoogte x breedte x diepte 670 x 280 x 38 mm
885688		pion, hoogte 500 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, lichtgevend overdag
885735		waarschuwingssignaal, tekst / symbool: gevarezone, hoogte 700 mm, van folie in rood/wit, fluorescerend, waarschuwingssignaal Vouwbaar