

pistolet de rétraction

RIPACK 3000

longueur de tuyau 8 m, pression de travail 1,5 - 3,5 bar, puissance 45 - 76 kW

Numéro d'article: 218061



Pistolet de rétraction RIPACK 3000




pistolet de rétraction RIPACK 3000

- tête de chalumeau pivotante à 360°, poignée avec articulation rotative, la tête de pistolet reste froide (aucun risque de brûlure)
- longueur de tuyau 8 m
- pression de travail 1,5 - 3,5 bar
- puissance 45 - 76 kW
- livré mallette, réducteur de pression, clé et manuel inclus

Détails techniques

type d'emballage	outil d'emballage	équipement accessoires d'emballage	tête de chalumeau pivotante à 360°, poignée avec articulation rotative, la tête de pistolet reste froide (aucun risque de brûlure)
pression de travail	1,5-3,5 bar	volume de livraison	mallette, réducteur de pression, clé et manuel inclus
puissance	45-76 kW	Poids	5,66 kg
longueur de tuyau	8 m		

Accessoires

208421		housses rétractables, hauteur x largeur x profondeur 1200 x 1250 x 850 mm, En polyéthylène, épaisseur 125 µm, transparent
208422		housses rétractables, hauteur x largeur x profondeur 1600 x 1250 x 850 mm, En polyéthylène, épaisseur 125 µm, transparent
208423		housses rétractables, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1250 x 850 mm, En polyéthylène, épaisseur 125 µm, transparent