

## VARIOfit duwbeugelwagen

draagvermogen 400 kg, laadvlak  
lengte x breedte 910 x 500 mm,  
platform van hout, opbouw  
duwbeugel, onderstel in RAL7016  
antracietgrijs, 2 zwenk- en 2  
bokwielen, zwenkwielen met  
EasySTOP, wielen met TPE-banden

Artikelnummer: 225986



VARIOfit



12  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Duwbeugelwagen

duwbeugelwagen

- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 910 x 500 mm
- laadhoogte 255 mm
- constructie van staal
- platform van hout
- opbouw duwbeugel
- onderstel in RAL7016 antracietgrijs
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- wielen met TPE-banden
- 12 jaar garantie




## Technische details

|                    |                |                     |                           |
|--------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| transporttoestel   | transportwagen | schuifbeugel        | 1 stuks                   |
| type wagen         | platformwagen  | in-/uitklapbaar     | nee                       |
| type platformwagen | duwbeugelwagen | wielen aantal/soort | 2 zwenk- en 2 bokwielen   |
| draagvermogen      | 400 kg         | banden              | TPE                       |
| laadhoogte         | 255 mm         | wiellager           | kogellager                |
| lengte laadvlak    | 910 mm         | wieluitrusting      | zwenkwielen met EasySTOP  |
| breedte laadvlak   | 500 mm         | wielstand           | rechthoekig               |
| materiaal platform | hout           | hoogte              | 975 mm                    |
| constructies       | duwbeugel      | kleur               | antracietgrijs // RAL7016 |
| nestbaar           | nee            | garantie            | 12 jaar                   |
| materiaal          | staal          | gewicht             | 25 kg                     |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 203072 |    | 4 zwenkwielen, voor transportwagen, banden rubber, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar   |
| 203075 |    | schrijfbord voor platformwagen, van hout, staand formaat voor DIN A4   |
| 203076 |   | schrijfbord voor platformwagen, van hout, liggend formaat voor DIN A4  |
| 203078 |  | beschermlijst voor platformwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar  |
| 203079 |  | 4 stootrollen, voor transportwagen, van kunststof, diameter 100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar   |
| 203082 |  | wielen met luchtbanden, voor transportwagen, banden lucht, draagvermogen 390 kg, diameter 230 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar             |
| 203088 |  | wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar                     |
| 203089 |  | wielen met massief rubberen banden, voor platformwagen, banden massief rubber, antistatisch, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 149743 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten                                    |
| 203396 |  | verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen |
| 520197 |  | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw   |

551468



Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg