

bott **hangkast** verso

hoogte x breedte x diepte 900 x 525 x 350 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs

Artikelnummer: 232316





hangkast





- hoogte x breedte x diepte 900 x 525 x 350 mm
- staalconstructie, gelast
- vleugel deur
- 2 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 75 kg
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

meubeltype	kast	kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016
type kast	hangkast	oppervlak romp	m. poedercoating
type deur	vleugeldeur	oppervlak front	m. poedercoating
hoogte	900 mm	materiaal	staal
breedte	525 mm	materiaal verwerking	gelast
diepte	350 mm	oppervlak legbord	verzinkt
legborden / schappen aantal	2 stuks	scheidingswand	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	verrijdbaar	nee
draagvermogen legbord	75 kg	gewicht	23,98 kg
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035		

Gerelateerde Producten

233013		vakverdeler, hoogte x breedte x diepte 100 x 235 x 310 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233017		Stalen bodem voor universele kast, voor kast breedte x diepte 525 x 350 mm, draagvermogen 75 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen