

hofs palletstelling - aanbouwveld GRAVIS

hoogte x breedte x diepte 3360 x 2800 x 1100 mm, vaklast 3000 kg, 9 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag in de lengte, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus in RAL2004 zuiver oranje

Artikelnummer: 242227



hofs
REGALSYSTEME



palletstelling - aanbouwveld





- insteek-/schroefstelsel
- hoogte x breedte x diepte 3360 x 2800 x 1100 mm
- veldlast 6000 kg
- vaklast 3000 kg
- per 70 mm verstelbaar
- 9 opslagplaatsen (incl. vloeropslag)
- opslag in de lengte
- de lengteliggers worden met haken met drie klauwen en uitlichtbeveiliging in het staanderframe gehangen
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- zeer stabiel door steundragers met gesloten kokerprofielen
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus in RAL2004 zuiver oranje
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe incl. vloerankers en niveaus zie aanbod
- 5 jaar garantie
- montage-instructie: compatibel met SLP-palletstelling-systemen

Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	palletstelling	legborden / schappen aantal	2 stuks
stellingsysteem	insteek-/schroefsysteem	legbord-/niveautype	traversen
stellingveld	aanbouwveld	legborden / niveaus montage	ingehangen
materiaal	staal	in hoogte verstelbaar legbord	70 mm
hoogte	3360 mm	stabiliteit/versteviging/scho ren	steundragers met gesloten kokerprofielen
breedte	2800 mm	oppervlak standaard	verzinkt
diepte	1100 mm	kleur bodem	zuiver oranje // RAL2004
vaklast	3000 kg	kleur uitvoering	verzinkt/oranje
veldlast	6000 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe incl. vloerankers en niveaus zie aanbod
parkeerplaats	9 stuks	garantie	5 jaar
opslagniveaus	3 stuks	montage-instructie	compatibel met SLP- palletstelling-systemen
opslag	in de lengte	gewicht	96,93767 kg

Gerelateerde Producten

242222		ankerbout voor palletstelling, met corrosiebeschermende zinklaag
242223		Dubbele stellingverbinding voor palletstelling, lengte 200 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
242231		roosterlegbord voor palletstelling, bestaande uit 3 segmenten, breedte x diepte 2700 x 1100 mm, voor een vaklast van 2700 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, maaswijdte 30 x 30 mm, drager 35 x 1,5 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
242237		gaasachterwand voor palletstelling, hoogte x breedte 1000 x 2700 mm, voor stellingbreedte 2700 mm, maaswijdte 50 x 50 mm
242239		gaasachterwand voor palletstelling, hoogte x breedte 1500 x 2700 mm, voor stellingbreedte 2700 mm, maaswijdte 50 x 50 mm
242240		afstandhouder voor gaasachterwand voor palletstelling, lengte 150 mm
242244		stalen panelen voor palletstelling, bestaande uit 9 segmenten, hoogte x breedte x diepte 40 x 2700 x 1100 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
242250		lengteligger (enkel) voor palletstelling, hoogte x breedte x diepte 110 x 2700 x 50 mm, het legbord wordt de lengteliggers worden met haken met drie klauwen en uitlichtbeveiliging in het staanderframe gehangen
242251		lengteliggers (paar) voor palletstelling, hoogte x breedte x diepte 110 x 2700 x 50 mm, het legbord wordt de lengteliggers worden met haken met drie klauwen en uitlichtbeveiliging in het staanderframe gehangen
242255		spaanplaat voor palletstelling, breedte x diepte 2700 x 1100 mm, dikte 38 mm, voor een vaklast van 900 kg, het legbord wordt vlak op de steundragers gelegd, uitgerust met 4 centreerhoeken, van hout

242278		dwarsbalk voor palletstelling, passend voor stellingdiepte 1100 mm, in RAL2004 zuiver oranje
242281		diepte-hoekframe voor gaasbox voor palletstelling, passend voor stellingdiepte 1100 mm met een opslagbreedte van 800 mm, met zij- en eindaanslag, in RAL5010 gentiaanblauw
242284		aanrijdbescherming voor stelling, L-profiel, hoogte 400 mm, in geel/zwart
242285		aanrijdbescherming voor stelling, U-profiel, hoogte 400 mm, in geel/zwart

Dit past ook bij ...

146371		Magnetische etikethoes, hoogte x breedte 88 x 163 mm, achterzijde magnetisch, van polypropyleen in blauw
148636		hygiënepallet, hoogte x lengte x breedte 155 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in grijs
210867		hydraulische heftruck, draagvermogen 1000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 40 x 150 mm, vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 70 x 80 mm, hefhoogte 1500 mm / verlaagde hoogte 90 mm, enkelvoudige mast
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
242234		palletstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 3360 x 5700 x 1100 mm, 18 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag in de lengte, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus in RAL2004 zuiver oranje
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm