

Krause

kit d'escabeaux

STABILO® Professional

kit comprenant : partie inférieure, supérieure, accès à un côté, 7 marches avec revêtement R13, longueur de lisse 2,8 m, en aluminium

Numéro d'article: 244202



kit d'escabeaux




- kit comprenant : partie inférieure, supérieure
- accès à un côté
- 7 marches avec revêtement R13
- hauteur 1,6 m
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 3,6 m
- longueur de lisse 2,8 m
- profondeur de marche 0 mm
- connexion marches/lisse sertissage hautement résistant
- équipé de profilé d'appui comme protection de paroi

- application sûre grâce à boulons de sécurité
- sabots bicomposants en extrémité de lisse
- en aluminium
- Force max. 0 kg
- poids 9,4 kg
- assurance qualité certification TÜV
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	équipement de sécurité échelle	boulons de sécurité
type d'échelle	kit d'escabeaux	connexion d'échelons/de longeron	serti
kit comprenant	partie inférieure, supérieure	force	0 kg
matériau	aluminium	soubassement	sabots bicomposants
longueur de longeron	2,8 m	utilisation	à un côté
hauteur	1,6 m	rabattable	non
hauteur de travail	3,6 m	roulant	non
nombre de marches	7	pour escaliers	non
type de marche/d'échelon	marches avec revêtement R13	certification	certification TÜV
profondeur des marches	0 mm	norme TRBS (règles techniques re	TRBS 2121-2
hauteur	2650 mm	garantie	10 années
exécution échelle	à deux parties	Poids	9,4 kg
équipement échelle	profilé d'appui comme protection de paroi		

Cela s'adapte aussi ...

203393		marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,44 x 20 m, 2 x 2 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
528213		marchepied sur roulettes, en plastique en bleu, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort