

## Rollcart stapelsteekwagen

draagvermogen 250 kg, wielen met lucht-banden, steekplaat breedte x diepte 480 x 300 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 402090



## Rollcart Stapelsteekwagen

stapelsteekwagen

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 480 x 300 mm
- hoogte x breedte x diepte 1300 x 620 x 700 mm
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met handgrepen met veiligheidsbeugel volgens DIN EN 1757-3
- wielen met lucht-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met rollager

### Technische details

type kar	stapelsteekwagen	banden	lucht
draagvermogen	250 kg	wiellager	rollager
breedte schep	480 mm	wiel-Ø	260 mm
diepte schep	300 mm	materiaal velg	kunststof
materiaal	staal	veiligheidsgreep	ja

materiaal verwerking	gelast	hoogte	1300 mm
oppervlak	m. poedercoating	breedte	620 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	diepte	700 mm
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	19,5 kg
trapslede	nee		

## Gerelateerde Producten

158296



pechveilige banden, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 250 kg, naaf met wiellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar