

Blume Förderanlagen doorvoer voor rollenbaan

BLUME
FÖRDERANLAGEN

draagrol van kunststof, wieldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 1 m x 300 mm, asafstand 125 mm, met scharnieren en handgreep



Artikelnummer: 416133

Blume Förderanlagen Lichte rollenbaan - balie-element

Doorgang

doorvoer voor rollenbaan

- draagrol van kunststof
- wieldiameter 50 mm
- baan lengte x breedte 1 m x 300 mm
- breedte 340 mm
- asafstand 125 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 375 mm en een breedte van maximaal 500 mm
- met scharnieren en handgreep
- omhoog klapbaar en daardoor als vergrendeling te gebruiken
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

transporttechniek	transportbaan	lengte transportgoed min.	375 mm
baantype	rollenbaan	asafstand	125 mm
baancomponent	doorvoer	framehoogte	70 mm
roltype	draagrol	framebreedte	20 mm
materiaal rol	kunststof	transportbaan uitrusting	scharnieren, handgreep
diameter rol	50 mm	transportbaan functie	omhoog klapbaar en daardoor als vergrendeling te gebruiken

baanlengte	1 m	materiaal frame	staal
uittrekbaar	nee	frameoppervlak	verzinkt
baanbreedte	300 mm	framemodel	U-profiel
breedte	340 mm	gewicht	10 kg
breedte transportgoed tot	500 mm		