



Auffangwannen DENIOS classic-line, für bis zu 4 Fässer à 200 Liter

Die besonders kompakte, platzsparende Bauweise und die optimierte Fußkonstruktion vereinfachen das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und erleichtern den innerbetrieblichen Transport.

- Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig
- Optimaler Korrosionsschutz durch hochwertige Verzinkung oder Pulverbeschichtung
- Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis



100 mm Bodenfreiheit

Gleich mitbestellen

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®



SpillGuard®
Bestell-Nr. 271-433-J1



SpillGuard® connect
Bestell-Nr. 276-016-J1

INNOVATION siehe Seite 440-441

i DENIOS classic-line - Lösungen für jede Anwendung, z.B. Lagerung von bis zu 12 Fässern auf einer Wanne, Schutz großer Flächen oder Abfüllen und Transportieren von Gefahrstoffen.



Verzinkt oder pulverbeschichtet

In besonders niedriger Bauform oder mit erhöhtem Auffangvolumen

Mit oder ohne Fußkonstruktion


Auffangwannen ohne Gitterrost im Online-Shop erhältlich.

classic-line by DENIOS



Version	unterfahrbar ohne	unterfahrbar verzinkt
Gitterrost		
Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	2	3
Auffangvolumen [l]	338	338
Traglast gesamt [kg]	1200	1200
Maße außen B x T x H [mm]	2010 x 815 x 355	2010 x 815 x 355
Bestellnummer pulverbeschichtet	259-310-J1	259-312-J1
Bestellnummer verzinkt	259-311-J1	259-313-J1

classic-line by DENIOS



Version	nicht unterfahrbar		unterfahrbar	
Gitterrost	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt
Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	4	4	4	4
Auffangvolumen [l]	220	440	220	440
Traglast gesamt [kg]	1600	1600	1600	1600
Maße außen B x T x H [mm]	1236 x 1210 x 190	1240 x 1210 x 330	1236 x 1210 x 290	1240 x 1210 x 430
Bestellnummer pulverbeschichtet	259-318-J1	259-326-J1	259-320-J1	259-328-J1
Bestellnummer verzinkt	259-319-J1	259-327-J1	259-321-J1	259-329-J1