

ZARGES

Fahrgerüst Z600 S-PLUS

Für eine Arbeitshöhe bis ca. 5,3 m,
Gerüsthöhe 4,6 m, Breite x Tiefe 1800
x 750 mm, Standhöhe 3,3 m, Bühne
Breite x Tiefe 1800 x 600 mm, Gerüst
aus Leichtmetall

Artikelnummer: 139450



ZARGES Fahrgerüst Z600 S-PLUS

mit Auslegern

Fahrgerüst

- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 5,3 m
- Gerüsthöhe 4,6 m, Breite x Tiefe 1800 x 750 mm
- Standhöhe 3,3 m, Bühne Breite x Tiefe 1800 x 600 mm
- Bühnen im Abstand von 2 m
- Geländer
- Sichere Anwendung durch 4 Ausleger für sicheren Stand
- Mit 4 Lenkrollen
- Gerüst aus Leichtmetall
- Aufbau schnell und sicher durch vorlaufendes Geländer und wenige Einzelteile
- Gerüstgruppe 3
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 1004
- Gewicht 145 kg

Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Unterbau	4 Lenkrollen
Gerüsttyp	Fahrgerüst	Gerüst Ausstattung	Geländer
Material Gerüst	Leichtmetall	Sicherheitsausstattung Gerüst	4 Ausleger für sicheren Stand
Gerüsthöhe	4,6 m	Gerüstgruppe	3
Standhöhe	3,3 m	Aufbau	schnell und sicher durch vorlaufendes Geländer und wenige Einzelteile
Arbeitshöhe	5,3 m	klappbar	nein
Breite Bühne	1800 mm	fahrbar	ja
Tiefe Bühne	600 mm	Geländer	ja
Abstand Bühnen	2 m	Norm	gemäß DIN EN 1004
Breite	1800 mm	Gewicht	145 kg
Tiefe	750 mm		