

## Hansa

### LED-Arbeitsplatz-Stehleuchte MaxLight

LED, 50 W, nicht austauschbar,  
Leuchtfarbe neutralweiß,  
Farbtemperatur 4000 Kelvin,  
Energieeffizienzklasse E, gewichteter  
Energieverbrauch 50 kWh / 1.000 h,  
67 % Direktlicht, 33 % Indirektlicht;  
direkte und indirekte Ausleuchtung  
separat bedienbar, Höhe 1900 mm,  
Leuchtenkopf Länge x Breite 550 x  
300 mm, Standfuß Länge x Breite 400  
x 250 mm, Aus Aluminium



Artikelnummer: 139631

### Hansa LED-Schreibtischleuchte MaxLight

LED-Arbeitsplatz-Stehleuchte

- LED, 50 W, nicht austauschbar
- Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin
- Energieeffizienzklasse E, gewichteter Energieverbrauch 50 kWh / 1.000 h
- 67 % Direktlicht, 33 % Indirektlicht; direkte und indirekte Ausleuchtung separat bedienbar
- Leuchtenkopf mit Diffusor aus Polycarbonat zur Entblendung
- Höhe 1900 mm, Leuchtenkopf Länge x Breite 550 x 300 mm, Standfuß Länge x Breite 400 x 250 mm
- Aus Aluminium
- Kabel 2,3 m lang

### Technische Details

Bürohelfer	Leuchten	Leuchtmittel austauschbar	nicht austauschbar
Leuchtentyp	LED-Arbeitsplatz-	Brenndauer	30000 h

Stehleuchte			
Aufstellung/Montage	Boden	Leuchtenkopf Ausstattung	Diffusor aus Polycarbonat zur Entblendung
Arm neigbar	nein	Länge Leuchtenkopf	550 mm
Leuchtmitteltyp	LED	Breite Leuchtenkopf	300 mm
Leuchtfarbe	neutralweiß	dimmbar	nein
Farbtemperatur	4000 Kelvin	Lupe	nein
Beleuchtungsstärke	651 Lux	Höhe	1900 mm
Ausleuchtung direkt	67 %	Material	Aluminium
Ausleuchtung indirekt	33 %	Länge Leuchtenfuß	400 mm
Ausleuchtung Funktion	direkte und indirekte Ausleuchtung separat bedienbar	Breite Leuchtenfuß	250 mm
Lichtstrom	3700 Lumen	Kabellänge	2,3 m
Energieeffizienzklasse	E	WEEE-Registrierungsnummer	DE87155287
Gewichteter Energieverbrauch	50 kWh / 1.000 h	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Leistung Leuchtmittel	50 W	Marke laut EAR-Register	Hansa
LED	ja	Gewicht	10,5 kg

## Dazu passt auch ...

149763		Besprechungstisch, Höhe x Breite x Tiefe 720 x 2000 x 800 mm, Form fassförmig, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium, Rundrohr, Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
503161		Whiteboard, Höhe x Breite 900 x 1200 mm, Tafeloberfläche mit Kunststoffbeschichtung - preisgünstigste Variante mit eingeschränkten Abwisch-Eigenschaften, ideal für gelegentliche und kurzfristige Nutzung, Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar, Tafelkern aus Stahl in silber, Ausstattung: 2 Schreiber, 1 Wischer, 10 Magnete und Ablageschale, Rahmen aus Aluminium in silber mit Ecken aus Kunststoff
523540		Papierkorb, Inhalt 18 l, Höhe x Durchmesser 331 x 315 mm, Korpus aus Polypropylen in schwarz
530140		Schubladenbox, 5 Schublade(n), Höhe x Breite x Tiefe 250 x 265 x 340 mm, aus Kunststoff in weiß, Schubladen in schwarz