

## Lacont

### Gift-/Chemikalienschrank

#### storeLAB CS ECO 1200

Geeignet für wassergefährdende, reizende und giftige Stoffe, Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 500 mm, 3 Ebene(n) mit kippgesicherter Wannensboden, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1018 Zinkgelb

Artikelnummer: 144727

storeLAB



## Lacont Chemikalien- und Giftschrank storeLAB CS ECO 1200

### Gift-/Chemikalienschrank

- Zur Lagerung im Arbeitsraum
- Geeignet für wassergefährdende, reizende und giftige Stoffe
- nicht brandgeschützt
- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 500 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1903 x 1160 x 440 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Doppel-Flügeltür mit Lochbild
- Sicher verschließbar mit Zylinderschloss
- 3 Ebene(n) mit kippgesicherter Wannensboden
- Traglast je Ebene 50 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Auffangvolumen Wannensboden 20 l
- Auffangvolumen Bodenwanne 39 l
- Be- und Entlüftung mit natürlicher Zwangsbelüftung durch Lüftungsraster



- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1018 Zinkgelb
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 514 / TRGS 526
- erfüllt die Anforderungen nach DGUV

## Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Schrank	Bodenwanne	ja
Möbeltyp	Schrank	Auffangvolumen Bodenwanne	39 l
Schranktyp	Gefahrstoffschrank	Be- und Entlüftung	natürliche Zwangsbelüftung
Lagerort	im Arbeitsraum	Material	Stahl
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende, reizende und giftige Stoffe	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Brandschutz	nicht brandgeschützt	Farbe Front	zinkgelb // RAL1018
Höhe	1950 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Breite	1200 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	500 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Innenhöhe	1903 mm	abschließbar	ja
Innenbreite	1160 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Innentiefe	440 mm	Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Belüftung
Schrank Ausstattung	Böden	Einlagerung	stehend
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Zertifizierung ASR	nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Böden- / Ebenentyp	kippgesicherter Wanneboden	Zertifizierung DGUV	erfüllt die Anforderungen nach DGUV
Auffangvolumen Wanneboden	20 l	Zertifizierung TRbF	Betrieb nach TRbF 20-L
Traglast Fachboden	50 kg	Zertifizierung TRGS	erfüllt die Anforderungen nach TRGS 514 / TRGS 526
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Gewicht	98 kg

## Zubehör

144730		Wanneboden für Gift-/Chemikalienschrank, für Schrankbreite 1200 mm, Aus Stahl feuerverzinkt
149137		Aufsatzadapter für Umluftsystem mit Filter für Gift-/Chemikalienschrank, Höhe x Breite x Tiefe 210 x 310 x 510 mm

## Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
200803		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

221116		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8
221369		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, getönt, mit UV-Filter, Ausstattung: weiche Bügelenden
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
508470		Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm
525732		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
525760		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm
526779		Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage