


KS Tools

KS Tools 12 V Kondensator- Booster - mobiles Starthilfegerät 720 A



Artikelnummer: 272663









Technische Details

Spitzenstrom	2250 A	Frequenz	50 Hz
Kondensator	12 Volt / 288 FARAD	Gesamtlänge L in mm	380 mm

Sicherung	500 A	Höhe H	160 mm
Kabelquerschnitt in mm ²	35 mm ²	Spannung Ladegerät	12V DC / 2 A
Ersatzladegeraet	550,1831	Startstrom	720 A
Spannung Stecker	230 V	Netzstecker	Gerät-Eurostecker (05)
Ersatzsicherung	550,1842	Kabellänge in m	1,6 m
Betriebsart	Akkupack	Breite B	410 mm

Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm