

## Rechteckbehälter

Inhalt 210 l, Aus Hochdruck-Polyethylen in natur, Wände geschlossen, geschlossen, 4 FüÙe

Artikelnummer: 450889



## Unterfahrbare Rechteckbehälter

Rechteckbehälter

- Inhalt 210 l
- Aus Hochdruck-Polyethylen in natur
- Wände geschlossen
- geschlossen
- 4 FüÙe
- Mit Deckel
- Lebensmittelgeeignet

## Technische Details

Behältertyp	Rechteckbehälter	faltbar	nein
Euronorm	nein	unterfahrbar	ja
Inhalt	210 l	Unterbau	4 FüÙe
Höhe	685 mm	Ablauf	nein
Breite	790 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Material	Hochdruck-Polyethylen	Gefahrstoffeeignung	nein

recyclebar	ja	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Wandkonstruktion	geschlossen	Farbe	natur
Bodenkonstruktion	geschlossen	Gewicht	10 kg
stapelbar	ja		

## Zubehör

209610		Fahrgestell, Für Rechteckbehälter, Ladefläche Länge x Breite 605 x 790 mm, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern
451203		Stülpdeckel, Aus Polyethylen, Für Rechteckbehälter mit 210 l Inhalt, Breite x Tiefe 790 x 605 mm, in naturweiss

## Dazu passt auch ...

114305		Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschießbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium