

Euronorm-Stapelbehälter

Basic

Höhe x Länge x Breite 150 x 600 x 400 mm, Inhalt 27 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen



Artikelnummer: 763228



Euronorm-Stapelbehälter Basic

Euronorm-Stapelbehälter


- Höhe x Länge x Breite 150 x 600 x 400 mm
- Inhalt 27 l
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Aus Polypropylen in grau
- Wände geschlossen, Boden geschlossen
- Boden mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
- Einfacher Transport durch Muschelgriffe
- Mehrfach stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Rollenbahnggeeignet
- temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|-------------|----------------|------------------------|--------------------|
| Behältertyp | Stapelbehälter | Bodenkonstruktion | geschlossen |
| Euronorm | ja | Bodenverstärkung durch | Verstärkungsrippen |

| | | | |
|------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Inhalt | 27 l | Deckel | als Zubehör (nicht enthalten) |
| Höhe | 150 mm | Lebensmittelgeeignet | ja |
| Länge | 600 mm | Gefahrstoffeignung | verschiedene Stoffe, bitte anfragen |
| Breite | 400 mm | Temperaturbeständigkeit | -20 °C bis +80 °C |
| Material | Polypropylen | rollenbahngeeignet | ja |
| stapelbar | ja | Tragevorrichtung | Muschelgriffe |
| nestbar | nein | Farbe | grau |
| faltbar | nein | Garantie | 5 Jahre |
| Wandkonstruktion | geschlossen | Gewicht | 1,9 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 707136 |  | Auflagedeckel, Aus Polyethylen, für Stapelbehälter, für Behälter Länge x Breite 600 x 400 mm |
| 757305 |  | Zettelklammer, für Stapelbehälter, aus Edelstahl |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 202875 |  | Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge |
| 529885 |  | Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |