



KABELDOOS

Abox-i 1500-150²



Abox-i 1500-150²

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

440 x 320 x 179 mm

Artikelnummer: 49048501

Kabeldoos - Industrie kwaliteit IQ -, Ui=690V, weerbestendig, slagvast, halogeenvrij, verzegelset, speciale schroefklem voor kabelinvoering van bovenzijde, elke pool tot 2 x 150² of 4 x 70², voor passende kabelinvoeringen: zie toebehoren

grijs, 4-polig - tot 2 x 150 mm², AL/CU

IP65

150²

IK08



690V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte: 440 mm

Lengte: 320 mm

Hoogte: 179 mm

Materiaal

Kast: Polycarbonaat, glasvezelversterkt

Deksel: Polycarbonaat, glasvezelversterkt

Dichting: Polyurethaan

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen: 36

Kabeldoorsnede: 150 mm²

Koppelbaar: Nee

doorslagspanning AC: 690 V

Toebehoren

BST M20 - ontluichtings wartels



KABELDOOS

Abox-i 1500-150²

De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Montage :	klem
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
kleur:	grijs