


Technisch specificatieblad

Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2035316



Standaard kabelschroefverbinding, vorm A volgens NEN-EN-IEC 46320 met enkelvoudige dichtring van NR/SBR met metrische schroefdraad volgens NEN-EN-IEC 60423.
Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningscheuren mogen wartels van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!



PS Polystyreen

Extra productbeschrijving 1 slagvast

Stamgegevens

Bestelnr.	2035316
Type	106 M12 PS
Omschrijving 1	Wartel conisch, IP54-65
Dimensie	M12
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polystyreen
Materiaal-afk.	PS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50,00 Stuk
Gewicht	0,40 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Conische wartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2035316



Technische gegevens



Afmeting D2	16,50 mm
Afmeting D3	7,00 mm
Afmeting D4	7,00 mm
Afmeting L max.	23,00 mm
Afmeting L1	8,00 mm
Afmeting L2	13,00 mm
Afmeting L3	5,00 mm
Afmeting L4	8,50 mm
SW1	15,00 mm
SW2	13,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	3,50 - 6,50 mm
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	M12 x 1,5
Soort schroefdraad	metrisch
Lengte schroefdraad	8,00 mm
Nominale schroefdraadmaat	12,00
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeen vrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input checked="" type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP65
Deelbare wartel	<input type="checkbox"/>
Treklastingsmogelijkheid	<input type="checkbox"/>