

Afwerkingsset voor 2x enkelvoudige coxaansluiting en satelliet voor inbouw in installatiekanalen of spatwaterdicht schakelmateriaal

101-69552

4 jaar
garantie

Afwerkingsset voor een mechanisme met 2x enkelvoudige coxaansluiting voor tv en FM. Er is ook een aansluiting voor satelliet voorzien. Deze centraalplaat is geschikt voor inbouw in installatiekanalen of in spatwaterdicht schakelmateriaal.

Technische gegevens

Afwerkingsset voor 2x enkelvoudige coxaansluiting en satelliet voor inbouw in installatiekanalen of spatwaterdicht schakelmateriaal

Aansluiting tv < 1dB (5-75MHz); 1,5dB +/- 1dB (25-860MHz), aansluiting FM < 3dB (88-108MHz), volgens DIN45325 en IEC 60169-2, geschikt voor stekkers Ø9,5mm. Aansluiting satelliet 2,5dB +/- 1dB (950-2150MHz). DC 1A, 18V DC. De contacten worden met een onverliesbare metalen kap afgeschermd. Deze inbouwcontactdoos met 2x enkelvoudige coxaansluiting voor tv (male) en FM (female) en satelliet kan rechtstreeks in een inbouwraam 45x45mm, een installatiekanaal met een dekselhoogte 45mm of in een lege Mini-Patch verdeler met een 45x45mm opening geklikt worden. De coaxkabel wordt aan de achterzijde van het mechanisme aangesloten. Twee pijltjes en de ontmantelingslengte zijn op de achterzijde van de sokkel aangebracht als hulp bij de montage. De pijl naar beneden geeft aan waar de coaxkabel ingevoerd moet worden. De coaxkabel wordt vastgeschroefd met een schroef met gemengde schroefkop (kruis-sleuf 1mm). De trekbelasting wordt vastgeschroefd met een onverliesbare schroef met gemengde schroefkop (kruis-sleuf 1mm). De sokkel is onderaan en bovenaan voorzien van twee snaphaken voor het vastgrijpen van de centraalplaat. Bovendien is de sokkel op de 4 hoeken voorzien van nokken die ervoor zorgen dat de centraalplaat perfect gepositioneerd wordt t.o.v. de sokkel. De centraalplaat wordt op een tv/FM- + satellietcontactdoos geklikt en is voorzien van een gravure 'tv' en 'FM'. De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste pc+asa. De grondstof is in de massa wit (bij benadering RAL9010) gekleurd. De kunststofdelen van de centraalplaat voldoen aan een gloeidraadproef van 650°C en zijn halogeenvrij. Afmetingen centraalplaat : 45x45mm. CE gemarkeerd

- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Markering: CE

