

Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2022862



De snelste en handigste manier om trekcontasting en dichtheid te bieden met kabelwartels op aansluitdozen en behuizingen: de beproefde V-TEC VM-kabelwartels van OBO. Met de geïntegreerde afdichtlip en de speciale OBO lamellentechiek wordt de beschermingsgraad IP68 bereikt. Trekcontasting en dichtheid zijn getest volgens NEN-EN-IEC 62444.

De aansluitschroefdraad is metrisch of PG en zodoende universeel bruikbaar. Eenmaal vastgeschroefd, houdt de installatie voor eeuwig: de optimale schroefdraadaanpassing met de juiste uitzetting zorgt voor permanente trillingsvastheid.

Toepassingen: van woonhuizen met kabeldozen tot industriële toepassingen in de verdelerkast. Temperatuurbereik: -20° C tot +65° C.




PA Polyamide

Stamgegevens

Bestelnr.	2022862
Type	V-TEC VM12 LGR
Omschrijving 1	Wartel
Omschrijving 2	met trekcontasting IP68
Dimensie	M12
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	0,32 kg/100 st.

Technische gegevens



Afmeting E	16,50 mm
Afmeting L min.	18,50 mm
Afmeting L max.	23,50 mm
Afmeting l1	8,00 mm
Afmeting L2	5,00 mm
SW	15,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	3,50 - 7,00 mm
Afdichtbereik D	0,14 - 0,28 in
explosieveilig	<input type="checkbox"/>
Wartel voor platte kabel	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Schroefdraad	M12 x 1,5
Soort schroefdraad	metrisch
Lengte schroefdraad	8,00 mm
Spoed	1,50 mm

Technisch specificatieblad

Dopmoerwartel, metrische schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2022862



Technische gegevens

Nominale schroefdraadmaat	12
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Inst. draaimoment	2,00 Nm
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Zeskant hoekmaat	16,50 mm
Beschermingsgraad	IP68
Deelbare wartel	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-20,00 - 65,00 °C
Treklastingsmogelijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>