

Multimar 25 EWR. Digitális univerzális tolómérő

Funkciók

- ON/OFF
- AUTO-ON / OFF
- RESET (kijelző nullázása)
- mm/inch
- PRESET (előre beállított méret)
- LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
- DATA (adatátviteli kábellel együtt)
- A cserélhető mérőkaroknak, tapintókészleteknek és ütközőelemeknek (opcionális tartozékok) köszönhetően a mérési feladat megoldása személyre szabható
- A mérőelemek szabadalmazott, a mérőkar tartó felső vagy alsó hosszanti oldalán lehetséges befogásának köszönhetően a számkijelző mindig a kezelő oldalán olvasható le
- Az alkalmazási tartomány a mérőkarok forgatásával bővíthető
- Mindkét mérőkar tartó sínen mozgatható, mellyel kis méreteknél egyenletes a súlyelosztás
- Csúszkák és sínek anyaga rozsdamentes és edzett
- **Adatinterfész:** USB, Digimatic, Opto RS232C, vezeték nélküli
- **Energiaellátás:** Elem, kb. 3 év üzemidő
- **IP védelmi fokozat:** IP 65
- **Szállítási terjedelelem:** Elem, Kezelési útmutató, Szerelő és tároló blokkok, Fa tároló doboz, mérőkarok/befogók és mérőbetétek nélkül
- **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető: www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS232C adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)




Alkalmazás:

- Külső és belső átmérők
- Központos fogazások
- Külső vállak
- Külső és belső kúpok
- Fecskefarkok
- Beszúrások
- Furat távolságok mérésére

Műszaki adatok

Rendelési sz.		4119000	4119001	4119002	4119003
Terméktípus		25 EWR			
Alkalmazási tartomány, külső	mm	0 – 300	0 – 600	0 – 1000	0 – 1250
Osztásérték	mm/inch	0,01 / .0005"			
Hibahatár	mm	0,03		0,04	

Rendelési sz.	a
4119000	480
4119001	790
4119002	1200
4119003	1450




Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4102520	3 V, CR 2032 elem	
4102915	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	16 EWd
4102410	RS232C adatátviteli kábel (2 m)	16 EXr
4102357	USB adatátviteli kábel (2 m)	16 EXu
4102231	Adómodul e-stickhez	16 EWe
4118520	Beállító etalon	25 Eel
4503030	Befogók	844 Tma
4503031	Befogók	844 Tmi
4503024	Mérőkarok, 25 mm	844 Te
4503025	Mérőkarok, 35 mm	844 Te
4503026	Mérőkarok, 70 mm	844 Te
4503027	Mérőkarok, 100 mm	844 Te
4503109	Mélyégi ütközők 844 Tma / 844 Tmi mérőkarokhoz	844 Tw
4119010	Mérőcsúcsok furattávolságokhoz, Ø 2–20 mm	25 Eba
4119011	Mérőcsúcsok furattávolságokhoz, Ø 10–40 mm	25 Eba
4503020	Tok tartozékokhoz	844 Tzb



844 Tma



844 Tw



16 EWe