

GHS 07, Akute Toxizität; Reizung der Haut, Augen; Sensibilisierung der Haut; Spezifische Zielorgan-Toxizität (Achtung)



- EG-VO Nr. 1272/2008

Bestell-Nr.:

013.31-9..

Klebefolie Bogen

Selbstklebende Kunststoffolie glänzend,
Verklebung im Innen- und Außenbereich möglich,
der Untergrund muß glatt, fett- und staubfrei sein,
Materialstärke: 0,08 bis 0,1 mm stark,
Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70°C

37 mm × 26 mm, Nr. 013. 31-9-W1 Klebefolie Bogen mit 36 Stück 16L230

37 mm × 26 mm, Nr. 013. 31-4-Z3 Klebefolie Rolle

52 mm × 37 mm, Nr. 013. 31-9-V Klebefolie Bogen mit 16 Stück 16L250

52 mm × 37 mm, Nr. 013. 31-4-Z4 Klebefolie Rolle

74 mm × 52 mm, Nr. 013. 31-9-U Klebefolie Bogen

74 mm × 52 mm, Nr. 013. 31-4-Z5 Klebefolie Rolle

105 mm × 74 mm, Nr. 013.31-9-S Klebefolie Bogen

74 mm × 52 mm, Nr. 013. 31-4-Z6 Klebefolie Rolle

148 mm × 105 mm, Nr. 013. 31-9-K Klebefolie

210 mm × 148 mm, Nr. 013. 31-9-O Klebefolie

210 mm × 148 mm, Nr. 013. 31-6-U Kunststoff 1 mm

297 mm × 210 mm, Nr. 013. 31-9-Q Klebefolie

297 mm × 210 mm, Nr. 013. 31-6-W Kunststoff 1 mm