

KERN HDB10K10N

Praktisch, preiswert und stets griffbereit â jetzt auch als hochlastige XL-Version



Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	90 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Batterie:	2x1.5 V AAA
Batterie-Betriebsdauer:	180 h

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128H
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie

Marke:	KERN
Produktgruppe:	Hängewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	70 x 150 x 225 mm
Bruttogewicht:	400 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	420 g
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	72 x 25 x 105 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	195 x 70 x 25 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	1000
Einschwingzeit unter Laborbedingungen ²	

Empfohlenes Justiergewicht:	10 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht

Linearität:	30 g
Präzision (von [Max]):	0,500 %
Reproduzierbarkeit:	10 g
Wägebereich [Max]:	10 kg
Wägeeinheiten:	kg lb N
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,200 cm
----------------------	----------

Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
---------------------	----