

02

2350 ... T06CB T

Konfektionierbare Steckverbinder Quicklock






Quicklock-Stecker mit Verriegelungslasche, IP67, Größe 12,
gerade Ausführung, mit Kunststoffgehäuse und
Lötanschlüssen

Approbationen:



02 2350 ... T06CB T

Polbilder, von der Steckseite gesehen



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+80 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PBT, V-0 nach UL94
 Kontaktstift CuZn, vergoldet
 Gehäuse PBT, V-0 nach UL94¹
 Verriegelung Zn-Legierung, verchromt
 Hutmutter PBT, V-0 nach UL94¹

¹ geeignet für Außenanwendungen (F1 nach UL 746C)

Mechanische Daten

Schutzart IP67¹

¹ nur in verriegeltem Zustand mit einem dazugehörigen Gegenstück

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Querschnitt 0,34–0,75 mm²/AWG 22–20 (2- bis 6-polig)
 0,25–0,34 mm²/AWG 24–22 (7- bis 8-polig)
 Kabeldurchmesser 4,0–5,5 mm (Lieferzustand)
 3,0–4,5 mm (mit Zubehör 9923 SL4,5)
 5,0–6,0 mm (mit Zubehör 9923 SL6)

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Bemessungsstrom 5 A (2- bis 6-polig)
 3 A (7- bis 8-polig)
 Bemessungsspannung 125 V (2- bis 6-polig)
 100 V (7- bis 8-polig)
 Bemessungsstoßspannung 1500 V AC (2- bis 6-polig)
 1000 V AC (7- bis 8-polig)
 Kriechstrecke ≥ 1,5 mm
 Luftstrecke ≥ 0,5 mm
 Isolationswiderstand > 500 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
 ↗ 2320 ... T12CB100 ↗ 2340 ... T06CB A

Zubehör
 ↗ 9923 CPMF0 ↗ 9923 SL4,5

02

2350 ... T06CB T

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
2350 02 T06CB T	2	15	60
2350 03 T06CB T	3	15	60
2350 04 T06CB T	4	15	60
2350 05 T06CB T	5	15	60
2350 06 T06CB T	6	15	60
2350 07 T06CB T	7	15	60
2350 08 T06CB T	8	15	60

Verpackung:

einzel in Kunststoffbeuteln, im Karton