

SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 10 A, gG, Un AC:
690 V



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zylindersicherungseinsatz

Allgemeine technische Daten	
Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes	gG
Größe des Sicherungseinsatzes	14x51 mm
Spannungsart	AC
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert	10 A
Versorgungsspannung / bei DC	250 V
Betriebsspannung / Bemessungswert	690 V

Verlustleistung	
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	1,6 W

Hauptstromkreis	
Betriebsstrom	
• Nennwert	10 A

Produktdetails	
----------------	--

Produktbestandteil / Schlagmelder	Nein
-----------------------------------	------

Mechanischer Aufbau

Einbaulage	beliebig, vorzugsweise senkrecht
Nettogewicht	21 g

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> gemäß DIN EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 81346-2:2009 	F

Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
-----------------------	---------------------



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NW6103-1>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NW6103-1>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NW6103-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

