

Cascoo Bockrolle



Traglast 130 kg, Durchmesser 80 mm,
Naben Länge 40 mm, Mit
Polyurethan-Bereifung, Nabe mit
Rollenlager, Felge aus Polyamid,
Felge mit Fadenschutz, Befestigung
mit Platte



Artikelnummer: 243233

Bockrolle

- Traglast 130 kg
- Durchmesser 80 mm
- Naben Länge 40 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Rollenlager
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm
- Felge aus Polyamid
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	130 kg	Fadenschutz	ja
Bereifung	Polyurethan	Nabenlänge	40 mm
Rad-Ø	80 mm	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm

Material Felge	Polyamid	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Rollenlager	Gewicht	0,43 kg