

# KGM

## Contre-écrou filetage métrique



Type KGM: Contre-écrou plastique



Type KGM: PB, SUB-D9, SUB-D25




Type GMT: Contre-écrou ouvrable

### Description du produit

Contre-écrous hexagonaux à filetage métrique.

Les contre-écrous KGM-SUB-D9, KGM-PB et KGM-SUB-D25 servent, lorsqu'on utilise des passe-câbles à vis segmentables KVT 32, KVT 40 et KVT 50, à introduire des connecteurs mâles courants, comme exemple le D-SUB, le PROFIBUS, DVI etc.



### Spécification

Matière	Polyamide (PA) / Polycarbonate (PC) / Laiton (BR) nickelé
Couleur	<input type="checkbox"/> gris (semblable à RAL 7035) <input type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/> Laiton
Caract. au feu	UL94-Vo, auto-extinguible
Température	- 30°C à + 120°C
Propriétés	Sans halogènes, sans silicone

### Accessoires

KVT, KVT-SNAP, KVT-W90	Pages 22 - 26
Presse étoupe à clipser	Page 42
QVT Presse étoupe à clipser	Page 56 - 57
KEL-DPZ Plaques de pass. de câb.	Page 61
KEL-DPF Passage de câbles	

Filetage	Type	N° de cde	Matière	Épaisseur [mm]	Ouverture size	Dim max [mm]	Entraxe de fixation a x b [mm]	UE
----------	------	-----------	---------	----------------	----------------	--------------	--------------------------------	----

#### Type KGM: Contre-écrou plastique

M20 x 1.5	KGM 20	<input type="checkbox"/> 52273 <input type="checkbox"/> 52283	PA	7.0	SW 26	28.2	-	10
M25 x 1.5	KGM 25	<input type="checkbox"/> 52274 <input type="checkbox"/> 52284	PA	7.0	SW 32	36	-	10
M32 x 1.5	KGM 32	<input type="checkbox"/> 52275 <input type="checkbox"/> 52285	PA	7.0	SW 41	46	-	10
M40 x 1.5	KGM 40	<input type="checkbox"/> 52276 <input type="checkbox"/> 52286	PA	7.0	SW 50	56	-	10
M50 x 1.5	KGM 50	<input type="checkbox"/> 52277 <input type="checkbox"/> 52287	PA	8.6	SW 60	66	-	10
M63 x 1.5	KGM 63	<input type="checkbox"/> 52278 <input type="checkbox"/> 52288	PA	8.6	SW 75	83	-	5
M63 x 1.5	GM 63	<input type="checkbox"/> 56152	BR	5.5	SW 70	78	-	5

#### Type KGM: PB, SUB-D9, SUB-D25

M32 x 1.5	KGM-SUB-D9	<input type="checkbox"/> 45105 <input type="checkbox"/> 45106	PC	7.0	SW 41	46	35 x 16	10
M40 x 1.5	KGM-PB	<input type="checkbox"/> 45107 <input type="checkbox"/> 45109	PC	8.0	SW 50	55	43 x 17	10
M50 x 1.5	KGM-SUB-D25	<input type="checkbox"/> 45108 <input type="checkbox"/> 45110	PC	8.0	SW 60	66	55 x 16	10

#### Type GMT: Contre-écrou ouvrable

M20 x 1.5	GMT 20	<input type="checkbox"/> 31110	PA	9.0	SW 27	29	-	10
M25 x 1.5	GMT 25	<input type="checkbox"/> 31100	PA	9.0	SW 32	35	-	10
M32 x 1.5	GMT 32	<input type="checkbox"/> 31120	PA	12.0	SW 40	44	-	10
M50 x 1.5	GMT 50	<input type="checkbox"/> 31140	PA	15.0	SW 63	69	-	10