

THINCLIENT-200

NEOMOUNTS NUC/THIN CLIENT-HALTERUNG

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	50 kg (pro Bildschirm)
VESA-Minimum	50x50 mm
VESA-Maximum	200x200 mm


FUNKTIONALITÄT

Typ	Fixiert
Höhenverstellung	26,3 cm
Weiteneinstellung	5-9,7 cm
Anpassungstyp	Keine

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371446512

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.





Neomounts

Neomounts THINCLIENT-200 ist eine universelle Thin Client Halterung. Montage auf VESA 50/75/100/200.

Die Neomounts Modell THINCLIENT-200, erlaubt es Ihnen einen Thin Client zusammen mit einer Monitor Halterung zu montieren. Eine Thin Client-Halterung schafft einen sauberen Schreibtisch, weil die Montage hinter dem Monitor erfolgt und keinen wertvollen Platz auf dem Schreibtisch verwendet. Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihres Computers aufgrund verminderte Aufnahme von Staub und Schmutz. Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und ordentlich ohne Computer auf dem Schreibtisch. Diese Neomounts Thin Client Halterung ermöglicht vertikale Installation von Thin Client Computer/Terminals zwischen dem Bildschirm und der Monitor Halterung. Dieses Produkt enthält VESA 50, VESA 75, VESA 100 und VESA 200 Lochmuster, um die Installation mit Flachbildschirmen und Flachbildschirm-Halterungen zu vereinfachen. Verstecken Sie Ihre Kabel und halten Sie den Arbeitsplatz sauber und ordentlich. Einfach in der Breite und Tiefe passend zu den meisten dünnen Client PCs/Terminals einzustellen. Die angeführten Daten zeigen maximale und minimale Breite und Tiefe der Halterung. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten

THINCLIENT-200

NEOMOUNTS NUC/THIN CLIENT-HALTERUNG



Neomounts

Measuring unit: mm