

# ZYLINDER

BETEX NSLS Serie, Flachzylinder, niedrige Bauhöhen, Federrückzug, einfachwirkend



**Modell: NSLS Serie**

Leistung : 5 - 150 Tonnen  
 Hub : 6 - 17 mm  
 Max. Betriebsdruck : 700 Bar

- Alle Zylinder sind einfachwirkend mit Federrückzug.
- Hartverchromte Kolben.
- Zylinderinnenseiten sind gewalzt, Außenseiten gesandstrahlt mit schwarz-Nitrid-Beschichtung.

**NSLS Serie**

**TIPP!** Zu verwenden in Kombination mit unseren Pumpen: Seite 91-103. Zubehör: Seite 106-110

Typ	Leistung (t)	Hub mm	Ölvol. cm <sup>3</sup>	A Einbauhöhe in mm		C mm	D mm	E ø mm	F ø mm	G ø mm	H mm	K mm	L mm	M mm	U ø mm	P ø mm	U mm	V ø mm	Gewicht kg
				Min.	Max.														
NSLS 50	5	6	4.5	33	39	28.5	58.5x44	31	25.4	9.5	16	1	22	22	-	-	-	5.3	1.0
NSLS 100	10	12	18.0	42	54	36.5	82.5x60	44	38	11	19	1	30	34	-	-	-	7.5	1.4
NSLS 200	20	12	34.0	51	63	49.3	100x78	60	50.8	15	19	1	39	39	-	-	-	10	3.1
NSLS 300	30	13	54.0	58	71	52.3	117.5x95	73	63.5	16	19	2	47.5	47.5	-	-	-	10	4.5
NSLS 500	50	16	113.0	66	82	66.5	145x115	95	70	19	19	2	57.5	58	-	-	-	11	6.8
NSLS 750	75	16	180.0	79	95	76.2	170x145	120	82.5	20.5	19	2	72.5	70	-	-	-	13.5	11.3
NSLS 1000	100	16	229.0	85	101	76.2	185x160	135	92	20.5	19	2	80	78	-	-	-	13.5	14.5
NSLS 1500	150	17	363.0	100	117	117	225x195	165	115	20.5	23	2	97.5	85	-	-	-	13.5	26.3