

Synergy 21 LED T5 Batten Lights 60cm, neutralweiß IP65 V2



kwh/1000h:	20,00
Lumen:	1700
Watt:	20,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



T5 Batten Lights 60cm

Volt: AC 100-240V
Wattage: 20 Watt
Lichtfarbe: neutralweiß
Kelvin: 4000k
Abstrahlwinkel: 120°
Lumen: 1650-1760lm
Arbeitstemperatur: -20° + 45° C
CRI: >80
Schutzklasse: IP65
Länge: 600 mm
Breite: 78,4 mm
Höhe: 28,2 mm
Gewicht: 0,600

offenes Kabelende
Kabellänge 1,6m

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 20

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Betriebstemperatur:	-20 bis +45
CRI:	>80
Dimmbar:	nein
Grösse:	600*78,4*28,2
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Kunststoff
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4000
Lumen:	1700
Schutzklasse:	IP65
Volt:	230
Gewicht:	1 Kg

Weitere Bilder

