

Artikelnummer: 157590

Kurzbeschreibung: werkplaatswagen, 103 delig, plaatstaal/ABS, 5 schuifladen, met handgreep, afsluitbaar



Langbeschrijving: werkplaatswagen, 103 delig, plaatstaal/ABS, 5 schuifladen, met handgreep, afsluitbaar: Deze werkplaatswagen met in totaal 103 onderdelen is robuust uitgevoerd in plaatstaal en ABS. Het model is uitgerust met vijf laden en een handvat en kan indien nodig worden vergrendeld. In deze stabiele en compleet ingerichte werkplaatswagen vinden doe-het-zelvers en professionals veel nuttige hulpmiddelen voor het uitvoeren van hun ambachtelijke projecten. De trolley is gebaseerd op een stabiele plaatstalen constructie en is bovendien voorzien van een resistente poedercoating. Er is betrouwbare randbescherming aan alle kanten van het voertuig. Sterke punten zijn het hoge draagvermogen van 35 kg van de vijf laden en de uittrekbare NO-Risk-stop om het kantelen van de trolley te voorkomen. De handgrepen zijn ingebouwd om het manoeuvreren te vergemakkelijken. In totaal zijn er 103 verschillende onderdelen in deze werkplaats trolley. Hiertoe behoren dopsleutels, combi-sleutels en schroevendraaiers in verschillende maten. Er zijn in totaal vijf tangen inbegrepen, evenals overgangsonderdelen, verlengstukken, steeksleutels en vele andere gereedschappen voor dagelijks gebruik. Om de vele onderdelen te organiseren, heeft de fabrikant tien ladeverdelers geïnstalleerd en de zijpanelen zijn voorzien van sleutelgaten voor een uitbreiding met extra beugels.

Inhoudelijk:

- Combinatiesleutel 6-22mm, DIN 3113, 12 stuks, DIN 3113, 12 stuks.
- 6
- 7
- 8
- 10
- 11
- 13
- 14
- 16
- 17
- 18
- 19
- 22
- 1/2" inbusset, zeskantig, DIN 3124, 29 st.
- 8 - 9 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1/2" inbusseutelinzetstuk, zeskantig, lange uitvoering, DIN 3124, 10 - 13 - 17 mm, DIN 3124, 10 - 13 - 17 mm
- 1/2" bougie-inzetmoduul 16 - 21 mm
- 1/2" cardankoppeling, DIN 3123 C
- 1/2" verlenging, DIN 3123 B, 125 - 250 mm, DIN 3123 B, 125 - 250 mm
- 1/2" Overgangsdeel 3/8"x1/2" x1/2".
- 1/2" hefboomvergrendeling, 72 tanden, DIN 3122 D, 250 mm, 72 mm
- Schroevendraaier, 4 stuks, 4 stuks.
- Werkplaats schroevendraaier 3 x 75 - 5 x 75 mm - 5 x 75 mm
- PH Schroevendraaier PH0 - PH1
- Tang, 5 stuks, 5 stuks.
- Combinatietang 180 mm
- Stroomzijdige snijder 180 mm
- Vlakke ronde neustang 200 mm
- Waterpomptang 250 mm
- Zijsnijder 145 mm
- 1/4" Socket set, 36 st.
- 4 - 4,5 - 5 - 5 - 5,5 - 6 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1/4" PH Schroevendraaierbit PH1 - PH2
- 1/4" schroevendraaier bit 4 - 5,5 mm
- 1/4" binnenzeskant-schroevendraaier met binnenzeskant 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 1/4" TR-schroevendraaierbeitel TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX30
- 1/4" cardanverbinding
- 1/4"-uitbreiding 50 - 100 mm
- 1/4" Adapter schuifstuk 3/8"x1/4" Adapterplaatje 3/8"x1/4".
- 1/4" insteekhandgreep met 1/4"-aandrijving vierkant
- 1/4" hefboom ratel, 72 tanden 140 mm, 72 tanden
- Inbusseutel 1,25 - 1,5 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 mm
- L-toets, 2 stuks, 2 stuks.
- Inbus-® L-sleutelset
- 1,5 - 2 - 2 - 2,5 - 3 - 3 - 4 - 5 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- TORX-® L-toetsenset met kogelkop
- TX9 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX40

Meer details:

- 103 gereedschappen (combi-sleutels, dopsleutels, schroevendraaiers, tangen, steeksleutels)
- Materiaal: plaatstaal met poedercoating
- Aantal laden: 5
- Centraal slot/cilinderslot
- NO-Risk uittrekbare stop
- Wieluitvoering: 2 vaste en 2 zwenkwielen/polypropyleen wielen
- Laden: Volledig uittrekbaar,
- kogellagergeleidingsrails
- Draagvermogen lade: 35

