

Artikelnummer: 308647

Kurzbeschreibung: Rvs-duwwagen met opklapbare beugel, 780 x 520 mm

Langbeschreibung: Rvs-duwwagen met opklapbare beugel, 780 x 520 mm: Perfect als serveerwagen in keukens en restaurants, voedselveilig en hygiënisch onberispelijk. Levering in kartonnen doos, eenvoudig zelf te monteren. Gemaakt van roestvrij staal 18/0. Ingeschroefde en diepgetrokken laadvlakken met omtrekrand en grote radii (zonder vuilophoeken). Gevoerd met anti-trommelvoering. [ul] Stuurwielen met grijsblauwe niet-strepende grijsblauwe banden, waarvan 2 geremd volgens de Europese norm EN 1757-3, massieve doorbuigingswielen beschermen tegen beschadigingen. Laadoppervlak: B 780 x D 520 mm. Buitenafmetingen: B 825 x D 520 mm. Hoogte laadoppervlak: 180 mm Hoogte duwbeugel: 970 mm Draagvermogen: 100 kg Wiel a: 100 mm Eigen gewicht: 11 kg[ul]

