

Artikelnummer: 308880

Kurzbeschreibung: Stapelaar Pramax TX 10/20 incl. ingebouwde batterij en oplader

Langbeschreibung: Stapelaar Pramax TX 10/20 incl. ingebouwde batterij en oplader: De Pramac TX 10/20 vorkheftruck tilt lasten elektrisch en beweegt handmatig. Dankzij de hoge stabiliteit is het veilig tillen naar grotere hoogtes gegarandeerd. Met een draagvermogen van 1000 kg en een hefhoogte van 2000 mm is de Pramac TX 10/20 bijzonder geschikt voor het hijsen van lasten naar grotere hoogtes. Dankzij de stabiliteit is absolute veiligheid gegarandeerd. Andere uitrustingskenmerken ondersteunen de veiligheid tijdens vorkheftruckwerkzaamheden. De Pramac TX 10/20 is uitgerust met een batterij sleutel. Met deze sleutel kan de elektronica van de vrachtwagen via de accuspanning worden in- en uitgeschakeld. Tegelijkertijd dient de accusleutel als beveiliging tegen onbedoeld optillen. De Pramac TX 10/20 is een model dat ladingen elektrisch tilt en handmatig verplaatst. De meegeleverde lader is uitgerust met een systeem dat het heffen automatisch blokkeert bij een lage lading. Veilig parkeren van de Pramac TX 10/20 truck is ook gegarandeerd met de voetrem.

Technische details

- Draagvermogen: 1000 kg
- Zwaartepunt: 600 mm
- Hefhoogte: 2000 mm
- vorklengte: 1150 mm
- vorkbreedte x vorkbreedte x vorkenhoogte: 150 x 70 mm
- Totale lengte: 1750 mm
- Minimale benodigde ruimte: 2370 mm
- Maximale benodigde ruimte: 2370 mm
- Draaicirkel: 1440 mm
- Wielen: Nr. 2/2 rubber/nylon
- Bedrijfsrem: mechanisch
- hijsmotor: 1,6 kW
- Batterijspanning: 12 V
- Capaciteit van de batterij: 74 Ah³
- Batterijlader Spanning/capaciteit: 12 V - 15 A
- Eigen gewicht met batterij: 321 kg

