

Artikelnummer: 32502

Kurzbeschreibung: Complete stelling PROGRESS 500 T, basissectie, zonder achterwand, H 1900 x B 950 x D 640 mm

Langbeschreibung: Compleet archiefrek PROGRESS 500 T, basissectie, zonder achterwand, H 1900 x B 950 mm:
Variabel en praktisch De legborden van de PROGRESS-serie 500 T zijn gemaakt van hoogwaardig meubelstaal en kunnen dankzij het schroefloze insteekstelsel in enkele minuten worden gemonteerd. De PROGRESS stalen legborden



500 T zijn verkrijgbaar met of zonder achterwand.

- zonder achterwanden
- aangepast aan maphoogte
- gelijk met de vloer met standaard plintafwerking
- Plankstaanders uit doosdelen met gladde fronten
- Rekken 25 mm hoog en in hoogte verstelbaar in stappen van 59 mm
- Kleur: Lichtgrijs (RAL 7035)
- Lengte per legbord: 990 mm
- Draagvermogen per legbord: 300/400 mm diep 60 kg, 600 mm diep 80 kg
- Draagvermogen per legbord: 500 kg
- 1900 mm hoog: 6 legborden = 5 vijlhoogtes

Rekken met achterpanelen, zijpanelen, deurbevestigingskit, enz. - zie toebehorenVeiligheidsaanwijzing:Legborden met een hoogte/diepte-verhouding $\hat{=}$ 5 : 1 moeten worden beveiligd tegen kantelen (wand- of vloerverankering).

