

**Artikelnummer:** 401468

**Kurzbeschreibung:** Opbouwframe met giek, Aanbouwtafel SPECIAAL werktafel-/werkbank UNIVERSAL/PROFI, 1250 mm, waterblauw

**Langbeschreibung:** Opbouwframe met giek, aanbouwtafel SPECIAAL werktafel-/werkbanksysteem UNIVERSAL/PROFI: Dit Manuflex-opbouwframe is uitgerust met een 350 mm diepe giek en heeft een bruikbare hoogte van 1500 mm. Het Manuflex-opbouwframe is geschikt voor bevestiging aan aanbouwtafels van de series Universal Special en Profesional Special. Om optimaal gebruik te maken van het werkblad boven de bevestigingstafels van de series Universal Special en Profi Special heeft u dit Manuflex-opbouwframe nodig. Met een bruikbare hoogte van 1500 mm kan de hoogte van de afzonderlijke componenten in stappen van 30 mm worden ingesteld. Dit maakt individuele opslag van gereedschap of toestellen mogelijk. Het Manuflex-opbouwframe heeft een 350 mm diepe giek, die tot 40 kg kan worden belast. Het bestaat uit twee opbouwprofielen met bevestigingsmiddelen, een kruisstabilisatiebalk, twee gieken en een 700 mm diepe rail. Het opbouwframe is gemaakt van 30 mm geperforeerd profielstaal aan drie zijden en is voorzien van een hoogwaardige poedercoating. In totaal kan het Manuflex-opbouwframe met tot 120 kg worden belast en kan het op elk moment worden uitgebreid. Meer details: Voor het gebruik van het werkblad boven het tafel- of werkblad Opbouwframes maken van een inpaktafel of werkbank een volledig uitgeruste werkplek Voor gereedschap, uitrusting of werkplekverlichting Bruikbare hoogte: 1500 mm Diepte: 55 mm Breedte: 60 mm (afmetingen inclusief bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan het tafelframe) Totale hoogte: 2100 mm Voor aanbouwtafels van Universal Special en werkbanken Professional Special met diepte 700 mm 2 opbouwprofielen incl. bevestigingsbeslag, een kruisstabilisatiebalk, 2 gieken en 1 rail Hoogwaardige poedercoating Gemaakt van profielstaal geperforeerd aan drie zijden in een rooster van 30 mm, in een rooster van 30 mm in hoogte verstelbaar Draagvermogen: 120 kg Draagvermogen giek: 40 kg Diepte railgiek: 700 mm Diepte giek: 350 mm Uitbreidbaar op elk moment 9 RAL-kleuren om uit te kiezen

