



Type EXAKT C 350/450

Type EXAKT B 350/450:
Manueller Schiebeanschlag
(nach hinten wegklappbar)



Type EXAKT A 350/450:
Pneumatischer Anschlag
(nach hinten wegklappbar)



Type EXAKT A 350/450:
Handrad mit Digitalanzeige



Rollenbreite/-Ø/-stärke/-abstand				Tragkraft	Stütz- fuß-an- zahl	Schiebe- an- schlag	Mess- ska- la	Magnet- band- messung	Digital- an- zeige	Passend für ELMAG-Type	EAN/Best.Nr. 90 04853	UVP in € exkl. MwSt.
mm	mm	mm	mm	kg/m								
300	50	1,5	290	100	2	-	-	-	-	Alle Kreissägemaschinen, CY 210, CY 260, CSO 330, 330 M/S, 315 A	78800 0	500,00
300	50	1,5	290	100	3	-	-	-	-		78801 7	705,00
300	50	1,5	290	100	3	-	-	-	-		78802 4	889,00
300	50	1,5	290	100	4	-	-	-	-		78803 1	1.010,00
300	50	1,5	290	100	5	-	-	-	-		78804 8	1.160,00
300	50	1,5	290	100	2	■	■	-	-	Alle Kreissägemaschinen, CY 210, CY 260, CSO 330, 330 M/S, 315 A	78805 5	710,00
300	50	1,5	290	100	3	■	■	-	-		78806 2	950,00
300	50	1,5	290	100	3	■	■	-	-		78807 9	1.175,00
300	50	1,5	290	100	4	■	■	-	-		78808 6	1.260,00
300	50	1,5	290	100	5	■	■	-	-		78809 3	1.560,00
300	50	1,5	290	100	2	■	-	■	■	Alle Kreissägemaschinen, CY 210, CY 260, CSO 330, 330 M/S, 315 A	78810 9	1.196,00
300	50	1,5	290	100	2	■	-	■	■		78811 6	1.560,00
300	50	1,5	290	100	3	■	-	■	■		78812 3	1.920,00
300	50	1,5	290	100	4	■	-	■	■		78813 0	2.287,00
300	50	1,5	290	100	5	■	-	■	■		78814 7	2.660,00
350	60	2,0	250	300	2	-	-	-	-	HY 180, CY 350, CY 350 DGSA, 411 M/S, 390 A, 391 A, BAUER S280	78830 7	530,00
350	60	2,0	250	300	2	-	-	-	-		78831 4	920,00
350	60	2,0	250	300	3	-	-	-	-		78832 1	1.265,00
350	60	2,0	250	300	3	-	-	-	-		78833 8	1.500,00
350	60	2,0	250	300	4	-	-	-	-		78834 5	1.895,00
350	60	2,0	250	300	5	-	-	-	-	78835 2	2.300,00	
350	60	2,0	250	300	2	■	■	-	-	HY 180, CY 350, CY 350 DGSA, 411 M/S, 390 A, 391 A, BAUER S280	78836 9	1.915,00
350	60	2,0	250	300	2	■	■	-	-		78837 6	2.550,00
350	60	2,0	250	300	3	■	■	-	-		78838 3	3.140,00
350	60	2,0	250	300	4	■	■	-	-		78839 0	3.775,00
350	60	2,0	250	300	5	■	■	-	-		78840 6	4.410,00
350	60	2,0	250	300	2	■	■	■	-	HY 180, CY 350, CY 350 DGSA, 411 M/S, 390 A, 391 A, BAUER S280	78841 3	3.045,00
350	60	2,0	250	300	3	■	■	■	-		78842 0	3.490,00
350	60	2,0	250	300	3	■	■	■	-		78843 7	4.055,00
350	60	2,0	250	300	4	■	■	■	-		78844 4	4.680,00
350	60	2,0	250	300	5	■	■	■	-		78845 1	5.590,00
450	60	2,0	250	300	2	-	-	-	-	HY 230, CSO 411	78850 5	540,00
450	60	2,0	250	300	2	-	-	-	-		78851 2	970,00
450	60	2,0	250	300	3	-	-	-	-		78852 9	1.320,00
450	60	2,0	250	300	3	-	-	-	-		78853 6	1.575,00
450	60	2,0	250	300	4	-	-	-	-		78854 3	1.995,00
450	60	2,0	250	300	5	-	-	-	-	78855 0	2.405,00	
450	60	2,0	250	300	2	■	■	-	-	HY 230, CSO 411	78856 7	1.965,00
450	60	2,0	250	300	3	■	■	-	-		78857 4	2.610,00
450	60	2,0	250	300	3	■	■	-	-		78858 1	3.245,00
450	60	2,0	250	300	4	■	■	-	-		78859 8	3.875,00
450	60	2,0	250	300	5	■	■	-	-		78860 4	4.515,00
450	60	2,0	250	300	2	■	■	■	■	HY 230, CSO 411	78861 1	3.095,00
450	60	2,0	250	300	2	■	■	■	■		78862 8	3.540,00
450	60	2,0	250	300	3	■	■	■	■		78863 5	4.165,00
450	60	2,0	250	300	4	■	■	■	■		78864 2	4.825,00
450	60	2,0	250	300	5	■	■	■	■		78865 9	5.695,00