



Stereo USB-Headset

Federleichtes, ohrauflegendes Design (On-Ear), kabelgebunden, USB-A-Stecker, verstellbares Mikrofon, schwarz

Part No.: [179850](#)

EAN-13: 0766623179850 | UPC: 766623179850

Preiswertes Einsteiger-Headset mit hochwertigem Stereoklang für Home Office & mehr

Das vielseitige Manhattan Stereo USB-Headset (#179850) macht Ihre Chatprogramme wie Skype, Teams oder Zoom deutlich komfortabler. Es sorgt in Telefonkonferenzen, Webinaren oder Ihrer Lieblingsplaylist immer für guten Ton.

Plug & Play, benutzerfreundlich und kabelgebunden

Dieses Headset ist im Handumdrehen einsatzbereit: Einfach den USB-A-Stecker an Ihr Gerät anschließen und die Gespräche können beginnen, egal auf welchem Betriebssystem. Keine Softwareinstallation, kein Bluetooth-Koppeln und durch die USB-Konnektivität niemals leere Akkus.

Höchster Tragekomfort

Das Manhattan Stereo USB-Headset trägt nur beim Sound schwer auf. Der leichte, verstellbare gepolsterte Kopfbügel und die ultraweichen On-Ear-Ohrmuscheln ermöglichen stundenlange Nutzung. Das flexible Mikrofon auf der linken Seite lässt sich für die beste Sprachübertragung optimal justieren und bei Gesprächspausen nach hinten klappen.

Merkmale:

- Hohe Audioqualität und klare, zuverlässige Sprachübertragung, ideal für Zuhause, Büro und Home Office
- Gepolsterte On-Ear-Ohrmuscheln für hohen Tragekomfort und lange Nutzung
- Verstellbarer Kopfbügel für sicheren, bequemen Sitz
- Flexibles, zurückklappbares Mikrofon hält bei Gesprächen die Hände frei
- Eine einzelne USB-Verbindung für Sound und Mikrofon
- USB-Anschluss umgeht defekte Soundkarten oder Audioports
- Plug & Play
- Vollständig kompatibel mit allen Betriebssystemen
- Vollständig kompatibel mit PlayStation 4® und PlayStation 5® (PS4/PS5)
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- USB 2.0
- CE
- FCC
- RoHS

Kopfhörer

- Impedanz: 32 Ohm
- Frequenzbereich: 20 Hz - 20000 Hz
- Empfindlichkeit: 103 dB \pm 3 dB (bei 1 mW / 1 KHz)
- Treibergröße: 30 mm
- Leistung: 20 mW (max.)
- Eingangsspannung: 5 V / 50 mA

Mikrofon:

- Typ: Unidirektional
- Frequenzbereich: 30 Hz - 16 kHz
- Empfindlichkeit: 58 \pm 3 dB

Physische Details

- Kabellänge: 1,5 m
- Gesamtabmessungen: 170 x 135 x 27 mm
- Ohrmuschelabmessungen: 60 x 47 x 27 mm
- Gewicht: 71 g

Systemvoraussetzungen:

- Verfügbarer USB Typ A-Port

Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur: 0 - 40°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 0 - 96%

Lieferumfang

- Stereo USB-Headset
- Kurzanleitung



