



## Descrizione

Contenitori a bocca di lupo, misura 3/L, colore blu, in stabile polipropilene infrangibile (PP), per molti campi d'applicazione con ampi accessori

- Buona resistenza chimica a grassi, resine, soluzioni alcaline, olio e acidi
- Sicura possibilità di impilamento
- Misura 3/L in 4 colori (rosso, giallo, blu, verde)
- Capacità/Capacità massima consentita: 4,24 litri / 2,30 litri
- Portata 15 kg/Carico impilabile: 164 kg
- Idoneità per alimenti, resistenza alla temperatura: da -20 °C a +80 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- massimo 4 supporti per separatori in trasversale
- Accessori a parte: Separatori
- Ampie possibilità di ampliamento con diversi sistemi di aggancio: Rotaie da parete, parete con fessure di supporto, scaffali fissi e mobili
- su richiesta disponibile misura 3/L in materiale conduttivo, colore nero: resistenza superficiale  $10^3 - 10^6$  ohm
- P=profondità= 318 mm, L=larghezza=146 mm, A=altezza=127 mm
- Dimensioni interne: 286x130x114 mm

## Informazioni:

### Articolo

Codice dell'articolo	<b>683300</b>
GTIN	<b>4007228704020</b>
Tariffa doganale	<b>39231090</b>
Unità di imballaggio	<b>18</b>

Colore	<b>blu</b>
Volume in L	<b>4,24</b>
Peso (kg)	<b>0,23</b>
P x L x A (mm)	<b>318 x 146 x 127</b>

### Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	<b>18</b>
P x L x A (mm)	<b>334 x 422 x 681</b>

Peso lordo unità di imballaggio kg	<b>4,14</b>
------------------------------------	-------------

### Pallet

Numero di scatole	<b>18</b>
Numero di strati	<b>3</b>
P x L x A (mm)	<b>1,2 x 0,8 x 2,193</b>

Cartoni per strato	<b>6</b>
Peso (kg)	<b>94,52</b>