

**Artikelnummer:** 157590

**Kurzbeschreibung:** Werkstattwagen, 103 tlg., Stahlblech/ABS, 5 Schubladen, mit Handgriff, abschlie ssbar

**Langbeschreibung:** Werkstattwagen, 103 tlg., Stahlblech/ABS, 5 Schubladen, mit Handgriff, abschlie ssbar: Dieser Werkstattwagen mit insgesamt 103 Teilen ist robust aus Stahlblech und ABS gefertigt. Das Modell ist mit fünf Schubladen und einem Handgriff ausgestattet und lässt sich bei Bedarf abschlie ssen. In diesem stabilen und umfassend ausgestatteten Werkstattwagen finden Heimwerker und Profis viele nützliche Werkzeuge für die Durchführung ihrer handwerklichen Projekte.



Der Wagen basiert auf einer stabilen Stahlblechkonstruktion und ist zusätzlich mit einer widerstandsfähigen Pulverbeschichtung versehen. An allen Fahrzeugseiten befindet sich ein zuverlässiger Kantenschutz. Zu den Stärken gehören die mit 35 kg hohe Belastbarkeit der fünf Schubladen und die NO-Risk-Auszugssperre gegen ein Kippen des Wagens. Für ein einfacheres Rangieren sind Handgriffe verbaut. Insgesamt befinden sich in diesem Werkstattwagen 103 verschiedene Teile. Dazu gehören Steckschlüssel, Ringmaulschlüssel und Schraubendreher in verschiedenen Größen. Es sind insgesamt fünf Zangen enthalten sowie Übergangsteile, Verlängerungen, Stiftschlüssel und viele weitere Werkzeuge für den täglichen Gebrauch. Zur Organisation der vielen Teile hat der Hersteller zehn Schubladeneinteiler verbaut und es finden sich an den Seitenblechen Schlüsselöffnungen für eine Erweiterung mit Zusatzhalterungen. Inhalt: Ringmaulschlüssel 6-22mm, DIN 3113, 12 tlg. 6 7 8 10 11 13 14 16 17 18 19 22 1/2" Steckschlüssel-Garnitur, 6-kant, DIN 3124, 29-tlg. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm 1/2" Steckschlüssel-Einsatz, 6-kant, lange Ausführung, DIN 3124, 10 13 17 mm 1/2" Zündkerzen-Einsatz 16 21 mm 1/2" Kardan-Gelenk, DIN 3123 C 1/2" Verlängerung, DIN 3123 B, 125 250 mm 1/2" Übergangsteil 3/8a'çâ,-Ëœa'çâ,-Ëœx1/2a'çâ,-Ëœa'çâ,-Ëœ 1/2" Hebelumschaltknarre, 72 Zähne, DIN 3122 D, 250 mm Schraubendreher, 4-tlg. Werkstatt-Schraubendreher 3 x 75 5 x 75 mm PH Schraubendreher PH0 PH1 Zangen, 5-tlg. Kombinationszange 180 mm Kraftseitenschneider 180 mm Flachrundzange 200 mm Wasserpumpenzange 250 mm Seitenschneider 145 mm 1/4" Steckschlüsselgarnitur, 36-tlg. 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4a'çâ,-Ëœa'çâ,-Ëœ PH Schraubendreher-Einsatz PH1 PH2 1/4a'çâ,-Ëœa'çâ,-Ëœ Schraubendreher-Einsatz 4 5,5 mm 1/4a'çâ,-Ëœa'çâ,-Ëœ Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz 3 4 5 6 mm 1/4a'çâ,-Ëœa'çâ,-Ëœ TR Schraubendreher-Einsatz TX20 TX25 TX27 TX30 1/4a'çâ,-Ëœa'çâ,-Ëœ Kardan-Gelenk 1/4a'çâ,-Ëœa'çâ,-Ëœ Verlängerung 50 100 mm 1/4a'çâ,-Ëœa'çâ,-Ëœ Adapter-Gleitstück 3/8a'çâ,-Ëœa'çâ,-Ëœx1/4a'çâ,-Ëœa'çâ,-Ëœ 1/4a'çâ,-Ëœa'çâ,-Ëœ Steckgriff mit 1/4a'çâ,-Ëœa'çâ,-Ëœ Antriebsvierkant 1/4a'çâ,-Ëœa'çâ,-Ëœ Hebelumschaltknarre, 72 Zähne 140 mm Sechskant-Stiftschlüssel 1,25 1,5 2 2,5 3 mm Stiftschlüssel, 2-tlg. Inbus--Stiftschlüssel-Satz 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm TORX--Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf TX9 TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40 Weitere Details: 103 Werkzeuge (Ringmaulschlüssel, Steckschlüssel, Schraubendreher, Zangen, Stiftschlüssel) Material: Stahlblech mit Pulverbeschichtung Anzahl Schubladen: 5 Zentralverriegelung/Zylinderschloss NO-Risk-Auszugssperre Radausführung: 2 Bock- und 2 Lenkrollen/Polypropylen Schubladen: Vollauszug, kugelgelagerte Führungssch

**EAN/GTIN:** 4017467467129