

ROLINE VGA-Kabel HD15 ST - BU mit Ferritkern, 6 m

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 11.04.5356 |
| Hersteller | ROLINE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 11.04.5356 |
| EAN (Einzelstück) | 7611990120864 |

roline
Designed for Professionals



Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines VGA-Monitors an eine Grafikkarte

- 3 Koaxleitungen für die RGB- Signale und 7 AWG 28 Adern
- Mit zusätzlich 2 Ferritkernen, die die Störsicherheit steigern
- Steckergehäuse vergossen
- Doppelt geschirmtes Kabel (Geflecht und Folienschirm)
- Handverriegelungsschrauben

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | Kabel |
| Produkttyp | VGA-Kabel |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 6 m |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Weiblich (Buchse) |
| Anwendungsbereich | extern |
| Kabelschirmung | doppelt geschirmt |
| Handverriegelungsschrauben | ja |

| | |
|-------------|--------------------|
| Kabelaufbau | 3 Coax RGB 7xAWG28 |
|-------------|--------------------|

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Technische Besonderheiten | mit Ferrit kern |
|---------------------------|-----------------|

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 536.6 g |
|---------|---------|

| | |
|-----------------|-------|
| Verpackungshöhe | 50 mm |
|-----------------|-------|

| | |
|-------------------|--------|
| Verpackungsbreite | 180 mm |
|-------------------|--------|

| | |
|------------------|--------|
| Verpackungstiefe | 170 mm |
|------------------|--------|

| | |
|--------------|----------|
| Paketgewicht | 0.674 kg |
|--------------|----------|