

Cascoo Bockrolle



Traglast 130 kg, Durchmesser 80 mm,
Naben Länge 40 mm, Mit
Polyurethan-Bereifung, Nabe mit
Rollenlager, Felge aus Polyamid,
Felge mit Fadenschutz, Befestigung
mit Platte



Artikelnummer: 243233

Bockrolle

- Traglast 130 kg
- Durchmesser 80 mm
- Naben Länge 40 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Rollenlager
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm
- Felge aus Polyamid
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	130 kg	Fadenschutz	ja
Bereifung	Polyurethan	Länge Nabe	40 mm
Durchmesser Rad	80 mm	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm

Material Felge	Polyamid	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Rollenlager	Gewicht	0,43 kg