

Wilms Elektroheizer EL15

Mit 3 Heizstufe(n), Höhe x Länge x Breite 480 x 990 x 515 mm, Geräuschpegel von 62 dB, Einfach zu tragen durch Tragegriff, In schwarz/gelb

Artikelnummer: 243739



Wilms®



Elektroheizer

- Für den Einsatz in Werkstätten, für Lagerräume, Garagen und Baustellen
- Mit 3 Heizstufe(n)
- Heizleistung 6 - 15 kW, Luftleistung 900 m³/h
- Höhe x Länge x Breite 480 x 990 x 515 mm
- Spannungsversorgung Netzteil 400V/50 Hz
- Schutzart IP44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen
- Temperaturbereich 0°C bis +40°C
- Geräuschpegel von 62 dB
- Mit eingebautem Raumthermostat und Radialventilator
- Einsatz als reiner Lüfter möglich
- Einfach zu tragen durch Tragegriff
- Unterbau mit Rollen
- In schwarz/gelb

Technische Details

Bürohelfer	Heizgerät	Geräuschpegel	62 dB
Heizgerätetyp	Elektroheizer	Farbe	schwarz/gelb
geeignet für (Branche/Bereich)	Werkstätten, Lagerräume, Garagen, Baustellen	Ventilatorentyp	Radialventilator
Heizstufen	3	Heizgerät Ausstattung	Raumthermostat
Heizleistung	6-15 kW	Heizgerät Funktion	reiner Lüfter
Luftleistung	900 m³/h	Griff	Tragegriff
Höhe	480 mm	Unterbau	Rollen
Länge	990 mm	WEEE- Registrierungsnummer	DE90579767
Breite	515 mm	WEEE-Geräteart	Wärmeüberträger KAT 1
Spannungsversorgung	Netzteil 400V/50 Hz	Marke laut EAR-Register	Wilms
IP Schutzart	44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen	Gewicht	40 kg
Temperaturbereich	0°C bis +40°C		

Zubehör

243744



Warmluftschlauch, Für Elektroheizer, Länge x Durchmesser 7,6 m x 150 mm, In gelb/schwarz