

KS Tools

KS Tools Hydraulischer- Getriebeheber



mit verstellbarer Aufnahmeplatte, 1 t

Artikelnummer: 272600



Technische Details

Breite in mm	480 mm	Hubhöhe min. mm	300 mm
Länge mm	910 mm	Anzahl Lenkrollen	4
Hubhöhe max. mm	750 mm	Material	Metall
Art der Bereifung	Metall	max. Traglast kg	1000 kg

Dazu passt auch ...

149690



Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem \varnothing von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem \varnothing von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

221243		<p>Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen</p>
221388		<p>Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz, rutschfest, Größe 9</p>
227890		<p>Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft</p>
234030		<p>KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg</p>
234916		<p>KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm</p>