

Artikelnummer: 129784

Kurzbeschreibung: Rungenwagen mit Holzboden, 1300 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg

Langbeschreibung: Rungenwagen mit Holzboden, 1300 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg: Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Grundrahmen aus Rechteckrohr (60/4 /3 mm) mit Einsteckhülsen. Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Ladefläche: 1300 x 800 mm
Außenmaße: 1380 x 880 mm



Rungenlänge: 600 mm

Ladeflächenhöhe: 305 mm

Tragkraft: 1200 kg

Radabstand: 200 mm

Eigengewicht: 56

kg

EAN/GTIN: 4250448501171