

DURABLE**Profilé de protection pour tubes P30**


- profilé de protection pour tubes autoadhésif et flexible en mousse polyuréthane pour la protection et le marquage des zones de danger
- utilisation en intérieur
- convient aux tubes ou conduits d'un diamètre de 20 mm à 40 mm et qui, pour des raisons de construction, sont installés à la proximité de voies de circulation
- les profilés peuvent être raccourcis à la longueur souhaitée à l'aide d'un couteau ou d'un cutter aiguisé
- tons suivant ASR A1.3 similaire à RAL 1004/9004 (jaune de sécurité/ noir de sécurité)
- résistance au feu selon DIN EN 13501-1, catégorie E
- résiste à des températures entre -30°C et + 70°C
- longueur du profilé : 1 m
- diamètre intérieur : 30 mm

Exemples d'utilisation :


- marque les zones de danger, protège les surfaces, les murs et atténue les blessures dues aux chocs- idéal pour une utilisation dans la fabrication, l'expédition, les entrepôts et les cages d'escaliers
- dans les zones étroites telles que les caves ou les garages aux passages bas, etc.



Profilé de protection pour tubes P30



Vue détaillée: profilé de protection pour tubes P30



Visuel de référence: présente le produit en utilisation



Visuel de référence: présente le produit en utilisation

Produit	Modèle	Dimensions	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Profilé de protection pour tubes	P30	longueur: 1 m	noir / jaune		1115130	91115130