



Druckluft-Tacker Typ 140

- Material: Metall, Griff mit Gummioberfläche
- Heftungsart: Tackern
- Befüllungsart Klammernmagazin: Unterlademechanik
- super-schnelles Nachladesystem
- Kapazität Klammernmagazin: 150 Klammern
- Sicherheits-Griffschalter
- Einzelschuss-Auslöser
- arbeitet mit Druckluft 60-100 PSI
- max. Lautstärke: 83 dBA
- Maße: (B)46 x (T)159 x (H)235 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- passende Heftklammern: 140/4-14 mm

Anwendungsbeispiele:

- für sehr häufigen Gebrauch
- für professionellen Einsatz
- für Handwerksarbeiten und Bauarbeiten
- zum Renovieren

für wen geeignet:

- für Handwerker und Dachdecker
- für Teppichleger und Raumausstatter
- für alle, die Tackerarbeiten in großen Massen bewältigen müssen



Druckluft-Tacker Typ 140



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Druckluft-Tacker Typ 140	orange / schwarz		A14014V	65900060
Zubehör: Heftklammern 140/10	Edelstahl	5.000 Stück	0477	65900036
	verzinkt	2.000 Stück	0347	65900027
	verzinkt	5.000 Stück	0342	65900022
Zubehör: Heftklammern 140/12	Edelstahl	2.000 Stück	1220	65900054
	verzinkt	2.000 Stück	0348	65900028
	verzinkt	5.000 Stück	0343	65900023
Zubehör: Heftklammern 140/14	verzinkt	2.000 Stück	0349	65900029
	verzinkt	5.000 Stück	0344	65900024
Zubehör: Heftklammern 140/6	verzinkt	2.000 Stück	0345	65900025
	verzinkt	5.000 Stück	0340	65900020
Zubehör: Heftklammern 140/8	Edelstahl	2.000 Stück	1216	65900051
	verzinkt	2.000 Stück	0346	65900026

Produkt	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
	verzinkt	5.000 Stück	0341	65900021
Zubehör: Heftklammern Multipack 140/6+8+10+12+14	verzinkt	4.400 Stück	0350	65900030