



Taschenlaser mit 1 grünen horizontalen und 1 vertikalen Linie. Pendelnivellierung mit einer Genauigkeit von 2 mm/10 m und einer Reichweite von 50 m mit Empfänger (optional).

#### Wichtigste Spezifikationen

Sichtweite	
Genauigkeit	2mm / 10m
Reichweite (mit Empfänger)	50m
Staub- und Wasserdichtigkeit IP54	
Batterien	Li-ion battery 2200mAh, 7.4V
Stromanschluss	✓
Nivellierung	Pendelnivellierung

#### Stromversorgung und Batterien

Batterien	Li-ion battery 2200mAh, 7.4V
Stromanschluss	✓
In Stromanschluss integriertes Ladegerät	✓

TxBxH Geräte	105 x 60 x 95 mm
Gerätgewicht	0,42 kg
DxWxH box	198 x 257 x 191 mm
Weight box	1,28 kg

#### Detaillierte Spezifikationen

Senklot	✗
Anzahl der Laserpunkte pro Linien	0
Anzahl der 90°-Winkel	0
Anzahl der 45°-Winkel	0
Umdrehungen pro Minute	Nicht zutreffend
Scanfunktion	✗
Windstabilisator	✗
Tiltfunktion	✗
Selbstnivellierbereich	±3,5°
Neigungsfunktion	Manuell
Maximal einstellbare Neigung (X-Achse/Y-Achse)	+/- 45°
Fernsteuerung	✗
Eingebaute Gewinde für Stativaufnahme	1/4"
Pendelsperre (für manuelles einstellen und Projektion von schrägen Linien)	✓
Transportsicherung für Pendel	✓
Anzahl der Laserdioden	2
Laserfrequenz / Pulsfunktion (für Empfänger-Modus)	10KHz
Laserklasse	Class 2 - 520NM - <1mW
Staub- und Wasserdichtigkeit IP54	

## LIEFERUMFANG



011.20G



130.15



180.20



H60028



H60033

## ZUBEHÖR

### Stative



091.150

Stativ Light Duty 150cm -  
Drehbar Stativkopf - 1/4



130.01

Stativ adapter 1/4"

### Empfänger



150.40.M

Quattro MM

### Wandhalterungen



130.08

Wandhalterung mit lock  
und magnet 1/4"



130.09

Wandlock mit 3D Kopf  
1/4"