

Cascoo

Roulette pivotante avec trou de fixation et frein total



force 300 kg, avec bandage polyamide, diamètre 160 mm, moyeu avec Palier de pivotement, frein total, jante en polyamide, jante avec pare-fils, fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm



Numéro d'article: 243232

Roulette pivotante avec trou de fixation et frein total

- force 300 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 160 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- frein total
- jante en polyamide
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	trou de fixation
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	trou de fixation	13 mm
modèle	Roulette pivotante	matériau de boîtier	acier
charge	300 kg	frein	frein total
pneumatique	polyamide	pare-fils	oui
Ø de roue	160 mm	longueur de moyeu	59 mm

matériau de jante	polyamide	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Palier de pivotement	Poids	1,91 kg